



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-------|
| 롤 성능 | ●●●●○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●●○ |
| 부식방지 | ●●●●○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|--------------------------|
| 제품명 | Kappa |
| 하우징 유형 | 회전식 캐스터, 토탈락, 캐스터의 헤드 엔드 |
| 표준 | EN12533 - 고하중 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 1200 kg |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 1000 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 2000 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 245 mm |
| 전체 너비 | 116 mm |
| 전체 체중 | 8.87 kg |

하우징

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 주택 자재 | 주철 또는 단조철, 무거움 |
| Fork 외형 | 다양한 강화 |
| 스위블 베어링 | 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2 개 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |
| 오프셋 | 59 mm |
| 회전 반경 | 160 mm |
| 회전 간섭 | 320 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| 덤 직경 | 111 mm |

휠

| | |
|------------|-----------------|
| 차체 재질 | 주물 |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 휠 색상 | 허니 옐로우(RAL1005) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 200 mm |
| 트레드 폭 | 60 mm |
| 차체 너비 | 60 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D |

피팅

| | |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 135 mm |
| 플레이트 너비 | 110 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 75 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |

