

# GALEA STAINLESS

5081YGC125R05-22X40

EAN 4031582355925



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

## 核心属性

产品名称	Galea stainless
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	✓
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	162 mm

## 轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
偏移量	40 mm
转向干涉	205 mm

## 固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	22 mm
螺栓长度	40 mm

# GALEA STAINLESS

5081YGC125R05-22X40

EAN 4031582355925



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

