

# BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Basetech                                  |
| Тип                                | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 120 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 240 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общий вес                          | 0,05 kg                                   |

## КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен             |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 65 mm                    |
| Ширина Протектор        | 30 mm                    |
| Диаметр отверстия Ось   | 12 mm                    |
| Длина хаба              | 34,5 mm                  |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D    |

# BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

