

DURATECH SILENT

HUR100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Matériau hybride amortissant
Bandage	Polyamide
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	36 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech silent
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,4 kg

DURATECH SILENT

HUR100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

