

NOVATECH

ETP095X40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu

Novatech

Typ

Koło

Nośność przy 3 km/h

400 kg

Nośność statyczne

800 kg

Zakres temperatur (minimalny)

-20 °C

Zakres temperatur (maksymalny)

60 °C

Waga całkowita

1,585 kg

KOŁO

Materiał ciała

Stal, żelazo

Materiał bieżni

Poliuretan, Odlewane

Łożysko

Łożysko kulkowe precyzyjne

Osłony gwintu

Z osłoną gwintu

Średnica

95 mm

Szerokość Bieżnia

40 mm

Średnica otworu Oś

20 mm

Długość piasty

45 mm

Twardość Bieżnia (A)

92 Shore A

Typ łożyska

6204ZV

RYSUNKI TECHNICZNE

