INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA

2477DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582342437



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●●○
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	80 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	138 mm
Lățime totală	60 mm
Greutate totală	1,12 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	43,5 mm
Raza de pivotare	131 mm
Interferență pivotantă	262 mm
Diametru cupolă	60 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru, conductiv electric
Lagăr	Rulment cu bile cu con
Roată	Pasivat în albastru
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Extensor sintetic, pătrat
Lungime Tijă	24 mm
Montaj expansiune (minim)	22 mm
Montaj expansiune (maximă)	24 mm
Indiciu	Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582342437

Numărul de comandă 00006651

Desene ale produsului





© Copyright 2026 TENTE International GmbH