

ELASTECH

UFC100X34@08X45

EAN 4031582422269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| | souple |
| Bandage | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 34 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 8 mm |
| Longueur de moyeu | 45 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 64 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ● |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Elastech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 kg |
| Inoxydable | ✓ |
| Statique Capacité de charge | 320 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids global | 0,302 kg |

ELASTECH

UFC100X34@08X45

EAN 4031582422269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

