

E-DRIVE FLEX


EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Pasūtījuma numurs 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullīa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	E-Drive flex
Korpusa tips	Piedziņas bloks
Temperatūras diapazons (minimālais)	5 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais platums	190 mm
Kopējais svars	6,52 kg
Garums	Maks. 315 mm (iedarbināta ārkārtas atbrīvošana)
Riteņa diametrs	125 mm, nodiluma robeža Ā~115 mm
Riteņa protektors	Cietā gumija, bez marķējuma, Shore A 63
Riteņa platums	35 mm
Platums	190 mm
Maksimālais vilces spēks	25 N
Maksimālais celšanas spēks / kontakta spiediena spēks	400 N
Augstums sākuma pozīcijā	140 mm
Uzstādīšanas augstums	170 mm
Ārkārtas atbloķēšana	Mehānisks
Aizsardzības veids	IPX4 (izšļakstīt ūdeni no visām pusēm, visas kontaktdakšas pievienotas)
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra	Darba temperatūra no 5 °C līdz 40 °C, gaisa mitrums 90 %, bez kondensācijas
Svars	6 kg
Maksimālais ātrums	4 km/h
Atstarpe no zemes	30 mm
Zemes nelīdzenums (minimālais)	-15 mm
Zemes nelīdzenums (maksimālais)	15 mm
Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (minimālā)	-10 °C
Pieļaujamā uzglabāšanas temperatūra (maksimālā)	45 °C

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Pasūtījuma numurs 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Ruota flangiata
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Elektriskā
Dakšas forma	Piedziņa
Krāsa	Pasivēts ar zilu

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	95 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	100 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

PIEDZIŅAS BLOKA PĀRVIETOŠANAS MOTORS

Nominālais spriegums	24 V
Nominālā strāva	7 Ah
Nominālā izvade	73,1 W
Nominālais ātrums	174,5 m/mn
Pārvietošanas norādījumi	Uz priekšu un atpakaļ

PIEDZIŅAS BLOKA PIEVADS

Nominālais spriegums	24 V
Nominālā strāva	3,5 Ah
Nominālā izvade	14,8 W
Nominālais ātrums	35,3 m/mn

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Pasūtījuma numurs 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

