

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28 9002

EAN 4031582302509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	150 kg
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	450 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	175 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	1 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	45 mm
okretni radijus	124 mm
Otpor okretanju	248 mm
Prečnik kupole	70 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	45 mm
Položaj sraf	19 mm
Količina otvora za montiranje sraf	2



Nemačka
nagrada
Dizajn



Red Dot
Dizajn
Award

INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-28 9002

EAN 4031582302509

Broj porudžbine 00032990
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

