제품 정보

AGILA STAINLESS

7478PJC125P50

EAN 4031582350029



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●●○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●●

핵심 속성

제품명	Agila stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	160 mm
전체 너비	60 mm
전체 체중	0.64 kg

하우징

주택 자재	스테인리스 스틸, 중형
Fork 외형	다양한
색상	스테인리스 스틸
돔 직경	60 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	77 mm
플레이트 너비	67 mm
플레이트 홀 길이(최소)	46.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)	51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	61.5 mm
플레이트 구멍 직경	8.5 mm
힌트	트랙에서 90° 떨어진 플레이트의 긴 면.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7478PJC125P50


EAN 4031582350029

주문 번호 00037233

제품 도면







© Copyright 2026 TENTE International GmbH