

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Mono
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	70 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	104 mm
Загальна ширина	0 mm
Загальна вага	0,14 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Білий алюміній (RAL9006)
Офсет (Зсув)	34 mm
Радіус повороту	105 mm
Поворотне з'єднання	210 mm
Діаметр ковпачка	0 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	80 mm
Протектор	24 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	24 mm
Твердість Протектор (A)	90 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

