

SUPRATECH

PHP125X32-Ø8.3, ANTISTATIQUE

EAN 4031582489088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica, antiestática
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	8,3 mm
Longitud del cubo	36,5 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,285 kg

SUPRATECH

PHP125X32-Ø8.3, ANTISTATIQUE

EAN 4031582489088



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

