

# ZETA REVERSE

468BTOP160P63

EAN 4031582398472

Numéro de commande 00860871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Zeta reverse
Type	Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	96 mm
Poids	3,633 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, forte charge
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	322 mm
Diamètre du dôme	96 mm

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

# ZETA REVERSE

468BTOP160P63

EAN 4031582398472

Numéro de commande 00860871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

