

NOVATECH

RK.ETP075x60-Ø47x14

EAN 4031582369502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	550 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C

WIEL

Materiaal wielkern	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Diameter Kogellager	47 mm
Breedte Kogellager	14 mm

Product Drawings

