

GALEA

5077YGP100P60-90X70

EAN 4031582353501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	138 mm
Pes total	0,496 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Sterferencia de giro	205 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	90 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	60 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	70 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	50 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	55 mm
Placa de diàmetre	8 mm

GALEA

5077YGP100P60-90X70

EAN 4031582353501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

