

LEVINA

5370PIP150R05-22X45

EAN 4031582363333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Levina
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	190 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
	měkký
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	113 mm
Průměr otáčení	226 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	22 mm
Délka čepu	45 mm



Ocenění za univerzální Design



Návrhář klub Deutscher

LEVINA

5370PIP150R05-22X45

EAN 4031582363333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za
univerzální
Design



Návrhář klub
Deutscher