INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MAXTECH

PNR260x75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	1,95 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNR260x75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH