

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Номер замовлення 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Stylea

Тип корпусу Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо

Обвантажопідйомність 3 км/год 50 kg

Статичний Вантажопідйомність 100 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна висота 77 mm

Загальна ширина 54 mm

Загальна вага 0,177 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Антрацитово-сірий (RAL7016)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	62 mm
Поворотне з'єднання	124 mm
Діаметр ковпачка	20 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm
Довжина Стрижень	20 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Номер замовлення 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

