

## ZETA REVERSE

468SIFP125P63

EAN 4031582398090

Número de encomenda 00860829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta reverse                                              |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte                      |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 300 kg                                                    |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 240 kg                                                    |
| Capacidade de carga estática      | 600 kg                                                    |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                                                    |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 85 °C                                                     |
| Altura total                      | 164 mm                                                    |
| Largura geral                     | 96 mm                                                     |
| Peso geral                        | 2,954 kg                                                  |

## RODA

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Material do centro da roda | Alumínio                               |
| Material do piso da roda   | Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão       |
| Eixo                       | Aparafusado com porca                  |
| Cor da Roda                | Cinza/não deixa marcas                 |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                          |
| Diâmetro                   | 125 mm                                 |
| Largura do Piso            | 50 mm                                  |
| Largura do corpo           | 50 mm                                  |
| Dureza do Piso (A)         | 67 Shore A                             |

## SUPORTE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                | Folha de aço, muito pesada                         |
| Em Forma de Garfo       | Amplo, Reforçado                                   |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor                     | Passivada a azul                                   |
| Offset                  | 55 mm                                              |
| Raio giratório          | 117,5 mm                                           |
| Interferência giratória | 235 mm                                             |
| Diâmetro do dome        | 96 mm                                              |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ZETA REVERSE

468SIFP125P63

EAN 4031582398090

Número de encomenda 00860829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

