LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL

EAN 4031582377385

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	82 mm
Diamètre d'encombrement	164 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	180 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	75.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.18 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL

EAN 4031582377385

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



