

## AGILA

2470DIK100P50

EAN 4031582010121  
Broj porudžbine 00006075

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 80 kg                     |
| Statički Nosivost              | 160 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 85 °C                     |
| Sveukupna visina               | 135 mm                    |
| Ukupna širina                  | 60 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0,902 kg                  |

## TOCAK

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materijal za telo          | Čelik lista                   |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje                    | konusi lezaj                  |
| Boja Tocak                 | plavo cinkovano               |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                |
| Prečnik                    | 100 mm                        |
| Širina omotac              | 32 mm                         |
| Širina tela                | 32 mm                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A                   |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska  | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| Boja            | plavo cinkovano       |
| ofset           | 38 mm                 |
| okretni radijus | 88 mm                 |
| Otpor okretanju | 176 mm                |
| Prečnik kupole  | 60 mm                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 77 mm             |
| Širina ploče                     | 67 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 46,5 mm           |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 51,5 mm           |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 56 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 61,5 mm           |
| Prečnik otvora ploče             | 8,5 mm            |

# AGILA

2470DIK100P50

EAN 4031582010121  
Broj porudžbine 00006075



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

