

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Chapa de acero
Material de la banda de rodadura	Neumático, perfil de línea
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	400 mm
Ancho de Banda de rodadura	100 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	74 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	55 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech air
Tipo de carcasa	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg
Peso total	2,45 kg

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

