

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette fixe
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	48,5 mm
Poids	0,06 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Anguleuse

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	45 mm
Largeur du bandage	18 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	67 mm
Largeur de la platine	24 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	54 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	54 mm
Diamètre des trous de la platine	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67x24 (24)

EAN 4031582210774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

