

# DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现


|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ○ ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Duratech       |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 4200 kg        |
| 6 公里/小时的载重 | 3500 kg        |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 8400 kg        |
| 温度范围（最低）   | -40 °C         |
| 最高温度范围     | 80 °C          |
| 总重量        | 3.89 kg        |

## 轮子

|         |        |
|---------|--------|
| 轮体材料    | 聚酰胺，超重 |
| 胎面材料    | 与轮子体相同 |
| 轴承      | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色    | 天然白色   |
| 侧盖      | 无螺纹护罩  |
| 直径      | 250 mm |
| 胎面宽度    | 50 mm  |
| 轴孔直径    | 40 mm  |
| 中心长度    | 60 mm  |
| 轮体宽度    | 50 mm  |
| 胎面硬度（D） | 75 岸 D |
| 轴承类型    | 6308   |




# DURATECH

MOP 250x50-Ø40 HL60

EAN 4031582320027

订单号 00801024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.