

DELTA TWIN

9940UOP200P63

EAN 4031582366938

订单号 00837884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Delta twin |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 750 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 600 kg |
| 静态载重 | 1500 kg |
| 温度范围 (最低) | -40 ° C |
| 最高温度范围 | 85 ° C |
| 总高 | 250 mm |
| 总宽度 | 157 mm |
| 总重量 | 5.17 kg |

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 天然白色 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

支架

| | |
|------|----------|
| 材料 | 铸铁或锻铁, 重 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 颜色 | 透明涂层 |
| 偏移量 | 55 mm |
| 旋转半径 | 161.5 mm |
| 转向干涉 | 323 mm |
| 圆顶直径 | 136 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 137 mm |
| 上板宽 | 105 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

DELTA TWIN

9940UOP200P63

EAN 4031582366938
订单号 00837884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

