

## GALEA STAINLESS

5080PJM125P30-10

EAN 4031582395570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Galea stainless
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Нержавіюча сталь	✓
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	162 mm
Загальна ширина	66 mm
Загальна вага	0,507 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання Нержавіюча сталь
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	30 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Виля Форма	Закрито
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	102,5 mm
Поворотне з'єднання	205 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

# GALEA STAINLESS

5080PJM125P30-10

EAN 4031582395570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

