

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Supratech
Tip	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.16 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	kotrljajući lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
dužina glavnice	34.9 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510

Broj porudžbine 00030823
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

