

ALPHA

8499UFX200P67 Q1-11

EAN 4031582380781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Індивідуальне рішення
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	240 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка
Колір	Нержавіюча сталь

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	З різбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	46 mm
Твердість Протектор (A)	64 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тарілка з центральним блокуванням
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	115 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ALPHA

8499UFX200P67 Q1-11

EAN 4031582380781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту

