

## PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Puretech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 250 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírás               | 500 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 2,82 kg                    |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén               |
| Futófelület anyaga           | Tömörgumi, fekete          |
| Csapágó                      | Tűgörgős csapágó           |
| Kerék színe                  | Grafitfekete (RAL9011)     |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 300 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 20 mm                      |
| Kerékagy hossza              | 58 mm                      |
| Test szélessége              | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                 |

# PURETECH

PVR 300x50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Rendelési szám 00038262  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

