

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608  
订单号 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总重量	1.244 kg

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608  
订单号 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

