INFORMACE O PRODUKTU

AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ	Otočné Kolečko s Brzda kola
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	70 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	57 mm
Celková hmotnost	0,27 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	dvouřadá kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	25 mm
Poloměr otáčení	53 mm
Průměr otáčení	155 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Barva Kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Šířka středu kola	20 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	60 mm
Šířka plotny	60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	38 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	48 mm
Průměr otvoru plotny	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975UOO050P40


EAN 4031582302851

Objednací číslo 00031003

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH