

# AGILA

2470PJP150R07-Ø27-30

EAN 4031582325485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                           |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 188 mm                          |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 150 mm                          |
| Largeur du bandage    | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 45 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 120 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 240 mm                   |

## FIXATION

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation              | Fixation expansible synthétique, ronde                                    |
| Fixation expansible (minimum) | 27 mm                                                                     |
| Fixation expansible (maximum) | 30 mm                                                                     |
| Note                          | Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. |

# AGILA

2470PJP150R07-Ø27-30

EAN 4031582325485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

