

# LINEA LIGHT

5925POI065L51-10

EAN 4031582404043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Rayon d'encombrement    | 67 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 134 mm |
| Diamètre du dôme        | 23 mm  |

## ROUE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Diamètre           | 65 mm   |
| Largeur du bandage | 13.9 mm |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 10 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nom du produit                  | Linea light |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg       |
| Conducteur d'électricité        | no          |
| Inoxydable                      | no          |
| Capacité de charge statique     | 80 kg       |
| Plage de température (minimale) | -10 °C      |
| Plage de température (maximale) | 40 °C       |
| Hauteur                         | 68 mm       |
| Largeur totale                  | 46 mm       |
| Poids                           | 0.09 kg     |



## Product Drawings

