

AGILA

2470PJO075B10-11x31

EAN 4031582403763



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	103 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,24 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	61,5 mm
Uitzwenking	123 mm
Diameter koepel	43 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripriing, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	31 mm

AGILA

2470PJO075B10-11x31

EAN 4031582403763

Bestelnummer 00004459
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

