产品信息

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12

EAN 4031582324662



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	250 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	500 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.42 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.2 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 （A）	63 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR 125x40-Ø12

EAN 4031582324662

订单号 00031363

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH