


OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803
Bestelnummer 00801479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Type	Wielen
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	3000 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2400 kg
Statisch draagvermogen	4500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	325 mm
Totale breedte	189 mm
Totaal gewicht	27,897 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Rollager
Kleur	Transparante Coating
Offset	70 mm
Zwenk radius	201,5 mm
Draaicirkel	403 mm
	✓
Diameter koepel	160 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	160 mm
Diameter plaatgat	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P65

EAN 4031582316803
Bestelnummer 00801479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

