

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Broj porudžbine 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	56 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0,08 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	7 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
duzina glavcine	0 mm
Širina tela	7 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	polipropilen
oblik viljuska	Kučiste za dva Tocak, zatvoreno kučiste
okretni lezaj	stablo, okretanje
Boja	Grafitna crna (RAL9011)
ofset	20 mm
okretni radijus	52 mm
Otpor okretanju	104 mm
Prečnik kupole	0 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	8 mm

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510
Broj porudžbine 00071497



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

