INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA

4688ITP125P63

EAN 4031582030501



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Zeta
Type	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	164 mm
Largeur totale	117 mm
Poids	1,73 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier renforcé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Couleur de la chape	Zingué bleu

ROUE

Corps de roue	Aluminium
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	117 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA


4688ITP125P63


EAN 4031582030501

Numéro de commande 00804358

Dessins du produit







© Copyright 2026 TENTE International GmbH