ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Aviana
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	102 mm
Обща ширина	69 mm
Общо тегло	0.37 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	28 mm
Радиус на завъртане	68.5 mm
Интерференция при завъртане	137 mm
Диаметър на купол	54 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Конусен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плоча със спирачни елементи
Дължина на плаката	70 mm
Ширина на плаката	55 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	51 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	41 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	57 mm
Диаметър на отвора на плаката	5.5 mm

Награда за Дизайн Red Dot

Германска награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





Награда за Дизайн Red Dot

Германска награда за Дизайн

© Copyright 2026 TENTE International GmbH