

## ALPHA

3477UOR080P62 TFR

EAN 4031582400106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema    |
| Nosivost na 4 km/h             | 200 kg                          |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 400 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                           |
| Sveukupna visina               | 108 mm                          |
| Ukupna težina                  | 0.88 kg                         |

## KUCISTE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak |
| oblik viljuska    | siroko              |
| okretni lezaj     | Dve lopte           |
| Boja              | plavo cinkovano     |
| ofset             | 44.5 mm             |
| okretni radijus   | 123 mm              |
| Otpor okretanju   | 246 mm              |

## TOCAK



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj        |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 80 mm                    |
| Širina omotac              | 30 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 105 mm            |
| Širina ploče                     | 80 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 77 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 60 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 9 mm              |

Product Drawings

3477U00080P62-new



Platte 3470-080P62-105x80

