

# ALPHA

3477HUR125P62

EAN 4031582305166

Numer zamówienia 00006724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                          |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 200 kg                         |
| Nośność statyczne              | 400 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 155 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 75 mm                          |
| Waga całkowita                 | 1,425 kg                       |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Tłumienie, materiał hybrydowy  |
| Materiał bieżni      | Poliamid                       |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)         |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 125 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 36 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 36 mm                          |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 40 mm                   |
| Promień działania koła | 123 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 246 mm                  |
| Średnica kopuły        | 75 mm                   |

## MOCOWANIE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 105 mm             |
| Szerokość płytki                       | 80 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 77 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 60 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 77 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 9 mm               |

# ALPHA

3477HUR125P62

EAN 4031582305166

Numer zamówienia 00006724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

3477U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

