

# NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Numéro de commande 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Aluminium                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                  |
| Diamètre                 | 100 mm                          |
| Largeur du bandage       | 50 mm                           |
| Diamètre de l'alésage    | 20 mm                           |
| Longueur de moyeu        | 60 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Novatech                          |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 540 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 430 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 1080 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids                           | 0,64 kg                           |

# NOVATECH

ITP 100X50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309

Numéro de commande 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

