

GALEA STAINLESS

5080PJC100P30-12

EAN 4031582395747



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Galea stainless |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Inoxidabil | ✓ |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 139 mm |
| Lățime totală | 66 mm |
| Greutate totală | 0,434 kg |

ROATĂ

| | |
|--------------------------------|---|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 30 mm |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 87 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|---|
| Material | Poliamidă |
| Formă Furcă | Închis |
| Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Offset | 40 mm |
| Raza de pivotare | 90 mm |
| Interferență pivotantă | 180 mm |
| Diametru cupolă | 59 mm |

RACORD

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 12 mm |

GALEA STAINLESS

5080PJC100P30-12

EAN 4031582395747



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

