

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech silent
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.4 kg

轮子

轮体材料	阻尼，混合材料
胎面材料	聚酰胺
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

