

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	113 mm
Diamètre d'encombrement	226 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina stainless
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	190 mm
Largeur totale	59 mm
Poids	0.77 kg




LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-11 7001/3000

EAN 4031582364453

Numéro de commande 00038684

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

