

NOVATECH

ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382

Número de comanda 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tracidad de carga a 4 km/h 140 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 110 kg

Tracidad de carga estàtica 280 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,3 kg

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió (RS/2RS)
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	12 mm
Corporació ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

NOVATECH

ETY 080X20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382

Número de comanda 00835789



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

