

AGILA CARE US

2446UAP125R36-32S

EAN 4031582385175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila care US
Type	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	similaire EN12531- Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	168,5 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	43 mm
Rayon d'encombrement	105,5 mm
Diamètre d'encombrement	211 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	36 mm
Longueur de la vis	32 mm