

# AGILA

2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473  
Bestelnummer 00006126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	135 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,581 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	38 mm
Zwenk radius	88 mm
Draaicirkel	176 mm
Diameter koepel	60 mm

## FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

# AGILA

2470PJP100P30-11

EAN 4031582010473  
Bestelnummer 00006126



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

