

ELASTECH

SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio, pesante
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	68 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Elastech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	600 kg
Portata a 6 km/h	500 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	3,48 kg

ELASTECH


SEP 200x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346671

Numero d'ordine 00834217
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

SEP 200x50-Ø40 HL60 plus

EAN 4031582346671

Numero d'ordine 0094217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.