제품 정보

STEM

B40 - 11x20 / 10

EAN 4031582418002



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	샤프트
하우징 유형	액세서리
3km/h에서의 적재 용량	60 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	120 kg
총높이	4.5 mm
전체 체중	0.04 kg

피팅

피팅 유형	수선 서클립이 있는 스템, 칼라
스템 직경	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH